

MIT-620-1형



- 시험체 : W250×D300×5~80t : 60개(mm)
W400×D500×15~80t : 30개(mm)
- 침적수온 : 30℃~80℃(±3℃)
- 건조수온 : 20℃~150℃(±2℃)
- 제어 Touch 패널식, 자기진단기능 내장
- 상용 Cycle : 80℃ 수중→60℃ 건조
80℃ 수중→60℃ 건조 (각30분)
80℃ 수중→20℃ 건조 (60분)
80℃ 건조→60℃ 수중 (30분)

- 시험조건, 시험시간, 온도의 설정은 Touch 패널조작으로 간단히 조작
- 자기진단 기능이 있어 Maintenance가 안정되고 간단히 조치됨
- 알카리 물의 배수를 1-cycle에 전량, 1/2, 1/3, 1/4의 선택 배수 할 수 있음
- **먼저 만들어진 고온수가 시험조로 침적되고 건조공정으로 자동 운전**

형식	적용재료	본체외부치수	내부 치수	시험항목	전원
MIT-620-1-01	건축재료	W2,000×D780×H?(mm)	W900×D570×H450(mm)	수중침적, 건조	220V, 3상, 120A