コンクリート汚濁水処理システム




ノロの処理は常にコンクリート試験室における悩みの種です。排水溝やピット内に流れた汚濁水はノロを蓄積させ、その除去には大変な労力を要します。

本製品はこうした問題を解決します。研磨機や切断機から出る汚濁水に中性無機系凝集剤を自動投入、攪拌して凝集を施し、特殊フィルターでノロを濾し取りますので、排水溝・ピットにノロが溜まりません。(濾過されたノロは土嚢袋等で廃棄処理が可能) 試験室がクリーンな環境に改善され、イメージアップにつながります。



コンクリート汚濁水処理システム **MIC-100-0-22/24型**



本装置は、研磨機等から出る汚濁水に凝集剤を自動投入、攪拌させて凝集を施し、固化分離処理をさせますので、排水溝・ピットに 流れる前にノロを袋に溜めて廃棄することができます。また、試験室の環境が改善されますので、イメージアップにもつながります。

■ 仕様

型式 / 処理能力	MIC-100-0-22 型:処理能力 50 ℓ MIC-100-0-24 型:処理能力 100 ℓ
装置構成	・処理タンク(電磁式排水バルブ) ・撹拌機 ・凝集剤自動供給縦型ホッパー ・操作盤&制御盤 ・水位検知センサー ・排水吸い上げポンプ(自動運転式フロート方ポンプ) ・特殊フィルター&土嚢袋
寸法 / 重量	W 660 × L 900 × H 1600/1840mm / 90/95 kg
電源	100 V
撹拌機	40 W/60 W 138 r.p.m.
フィルター	二層構造型特殊フィルター
排水吸上げポンプ	150 W
凝集剤	中性無機系凝集剤 (凝集と中和)

■特長

□ 全自動でコンクリート汚濁水を処理、試験室をクリーンに







水位センサ-凝集剤ホッパー

汚濁水の吸上げから、凝集剤の投入、撹拌、排水まで全自動で汚 濁水を処理し、手間なく試験室をクリーンに保つことができます。

□ 中性無機系凝集剤 凝集実験





処理後 pH 値:6.5~8.5

使用する凝集剤は安全性が高く、自然環境に悪影響を及ぼすこと なく経済的かつ素早く汚濁水を浄化可能です。処理後の水は冷 却水として再利用または放流可能です。



総合試験機のメーカー

株式会社

HP https://www.marui-group.co.jp E-mail hp-mail@marui-group.co.jp

〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17 本社・工場 TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205 〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17 大阪営業所 部 TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205 〒130-0002 東京都墨田区業平3丁目8-4 東京営業所 TEL:(03)5819-8844 FAX:(03)5819-6260 〒468-0015 名古屋市天白区原2丁目1322 名古屋営業所 TEL:(052)809-4010 FAX:(052)809-4011

〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-1-20 灰田ビル102号 九州営業所 TEL:(092)501-1200 FAX:(092)501-1277

- JCSS 計量法トレーサビリティ制度に基づく計量区分「力計」「一軸 試験機」の校正事業者として登録
- 品質管理・品質保証の国際基準である ISO9001 の認証を取得

代理店

※ カタログに記載された内容は性能向上などのため、予告なく変更することがあります。 2018.3